

Skjutstångsspännare med konsol

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.

Utförande:

Förzinkat och kromaterat. Skjutstång, styrkropp och mottrycksskruv fosfaterade. Oljebeständigt plasthandtag.

Anmärkning:

Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både drag och tryck.

Med fästmuttrarna som ingår kan spännarna även monteras i valfritt läge.

Tillbehör:

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106

Artikelöversikt

Skjutstångsspännare med konsol

Beställningsnr.	Öppningsvinkel handtag	Handkraft FH N	Hållkraft F2 N	Spännkraft F1 N	passende plasthandtag
K0084.0250	190°	170	2500	1500	K0100.23
K0084.0450	185°	180	4000	2000	K0100.30

Beställningsnr.	A1	A2	B	B1	B2	C1	D	D1	H	L	L1	L2	L3	M	M1	R	S1	Slag S
K0084.0250	23	13	30	57,5	42	25	6,5	11,1	85	136	52,5	14	12	M6x25	M20x1,5	60	4	32
K0084.0450	30	18	30	64	45	30	8,5	16	120	173	60	17	20	M10x50	M24x1,5	90	5	38