

Spännskruvar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Spännskruv i seghärdat stål.
Spännring i mässing.

Utförande:


Spännskruv brunerad.
Spännring blank.

Anmärkning:

Spännbultarna kan fästas i spåren direkt på maskinbordet. Genom de små höjdtoleransklasserna (js6) garanteras parallell fastspänning mot bordet. Spännområdet är 8–40 mm. Det finns även spännskruvar för spännområdena 40–67 och 65–87 mm.

Mellanbrickan skyddar maskinbordet och förhindrar förskjutning vid åtdragningen. Spännringen förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Spännområde
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87

