

## Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga, Form A

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9.  
Kula i rullagerstål.

#### Utförande:

Skruv svart.  
Kula härdad och blank.

#### Anmärkning:

Form A med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs.

Tack vare den fina gängan kan kultryckskruvarna justeras mycket finkänsligt.

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	D1	L1	Kul-Ø	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0382.10406	A	M04X0,5	6	2,5	2	3,5
K0382.10410	A	M04X0,5	10	2,5	2	3,5
K0382.10508	A	M5x0,5	8	3	2,5	4,5
K0382.10512	A	M5x0,5	12	3	2,5	4,5
K0382.10610	A	M6x0,5	10,8	4	3	9
K0382.10612	A	M6x0,5	12,8	4	3	9
K0382.10616	A	M6x0,5	16,8	4	3	9
K0382.10620	A	M6x0,5	20,8	4	3	9
K0382.10625	A	M6x0,5	25,8	4	3	9
K0382.10810	A	M8x1	11,2	5,5	4	10
K0382.10820	A	M8x1	21,2	5,5	4	15
K0382.11012	A	M10x1	13,7	7	5	20
K0382.11025	A	M10x1	26,7	7	5	20
K0382.11216	A	M12x1,5	18	8,5	6	30
K0382.11230	A	M12x1,5	32	8,5	6	30
K0382.11620	A	M16x1,5	23,3	12	8	60
K0382.11635	A	M16x1,5	38,3	12	8	60
K0382.12030	A	M20x1,5	34,2	15	10	90
K0382.12040	A	M20x1,5	44,2	15	10	90