

Spännelement "arness"

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Stål.

Kulknopp av duroplast PF 31.

Utförande:

Hus i silvergrå hammarlackering.

Alla övriga delar brunerade.

Kulknopp röd.

Anmärkning:


Matningsvägen är 12 mm. Självlåsningsen sker inom en så kort spännväg som 1,5 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1 mm spännas fast säkert. Spännelementet "arness" kan monteras både horisontellt och vertikalt.

För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade.

Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.

Spännelement "arness"

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Mått
K0021.01	se ritning

