

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.

Utförande:

Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.

Anmärkning:

För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden, så att de blir mer praktiska och bekvämare att använda. Tack vare "Soft-Control" stänger teleskopskenorna sig själva med mjuk dämpning. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.

Observera:

Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.

Artikelöversikt

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg

Beställningsnr.	A	A1	A2	Slag S	L	L1	Låddjup	Bärförmåga per par kg
K0541.10450	160	160	256	484	450	421	450	50
K0541.10500	160	192	320	534	500	471	500	55

Anvisning(ar) för denna artikel

Anmärkning: Här hittar du produkter som snart utgår ur vårt sortiment och prisvärda specialerbjudanden.

Säljs parvis