

Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.

Utförande:

Förzinkat och kromaterat. Tryckspindel och muttrar fosfaterade.
Oljebeständigt plasthandtag.

Tillbehör:


K0101

K0102

K0103

K0106

Ritningar



Artikelöversikt

Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel

Artikelöversikt

Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel

Beställningsnr.	Öppningsvinkel Hållarm	Öppningsvinkel handtag	Handkraft FH N	Hållkraft F1 N	Spännkraft F3 N
K0070.0050	85°	65°	80	500	250

Beställningsnr.	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	M
K0070.0050	16	24	2,4	6,5	16	24	12	3	4,2	22	70	21	M5x20