


Magneter (U-magnet)

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:
Magnetkärna AlNiCo.

Utförande:
Rödlackerat.

Anmärkning:
U-magneter med stor häftkraft. Oskärmat system. Magneterna levereras med förzinkad skyddsplatta och används för att hålla fast, sortera och lyfta. Storlek 1, 2 och 3 har endast ett fästhål i mitten.

Temperaturområde:
max. 450 °C.

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter (U-magnet)

Beställningsnr.	Storlek	A	B	D1	H	L	Häftkraft N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320