



## Hakspännare horisontella med mothåll

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Stål eller rostfritt stål.

#### Utförande:

Förzinkat och kromaterat.

Blankt rostfritt stål.

Oljebeständigt plasthandtag.

#### Anmärkning:

Hakspännarna är speciellt lämpliga för att snabbt låsa och fästa lock och luckor. Justeringsvägen kan ställas in individuellt för varje utförande med låshaken.

Justeringsväg: 0–5 mm.

### Artikelöversikt

#### Hakspännare horisontella med mothåll

| Beställningsnr. | Material grundkropp | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Dragkraft F1 N | Hållkraft F2 N | passende plasthandtag |
|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| K0079.0130      | stål                | 155°                   | 100            | 1500           | 2000           | K0100.19              |
| K0079.0270      | stål                | 155°                   | 160            | 3000           | 4000           | K0100.28              |
| K0079.0430      | stål                | 155°                   | 200            | 4000           | 7000           | K0100.34              |
| K0079.0130N     | rostfritt stål      | 155°                   | 100            | 1500           | 2000           | K0100.19              |
| K0079.0270N     | rostfritt stål      | 155°                   | 160            | 3000           | 4000           | K0100.28              |
| K0079.0430N     | rostfritt stål      | 155°                   | 200            | 4000           | 7000           | K0100.34              |

| Beställningsnr. | Material grundkropp | A  | A1 | B  | B1   | B2   | B3 | B4 | B5 | D   | D1 | H  | L   | L1 | L2  | Spännväg L3 | R  | T    |
|-----------------|---------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-------------|----|------|
| K0079.0130      | stål                | 26 | 13 | 39 | 27   | 22,2 | 43 | 31 | 26 | 5,2 | 6  | 26 | 171 | 45 | 58  | 70          | 6  | 13,5 |
| K0079.0270      | stål                | 35 | 19 | 52 | 36   | 29   | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8  | 35 | 248 | 68 | 84  | 90          | 7  | 20   |
| K0079.0430      | stål                | 51 | 32 | 72 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 115         | 10 | 27   |
| K0079.0130N     | rostfritt stål      | 26 | 13 | 39 | 27   | 22,2 | 43 | 31 | 26 | 5,2 | 6  | 26 | 171 | 45 | 58  | 70          | 6  | 13,5 |
| K0079.0270N     | rostfritt stål      | 35 | 19 | 52 | 36   | 29   | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8  | 35 | 248 | 68 | 84  | 90          | 7  | 20   |
| K0079.0430N     | rostfritt stål      | 51 | 32 | 72 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 115         | 10 | 27   |