

Gångjärn i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Pressgjutet aluminium.

Axel i rostfritt stål.

Utförande:

Gångjärn pulverlackerade i silver.

Blank axel.

Anmärkning:

Gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler, ej avlyftbara.

Gångjärnet kan förses med ett plastskydd på bärbulten.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laborativ villkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.


På begäran:

Gångjärn med styrklackar (spår 5, 6, 8, 10, 12 och 14) för aluminiumprofiler.

Kombinationer av olika bladlängder.

Gångjärn i aluminium

Ritningar



Artikelöversikt

Gångjärn i aluminium

Beställningsnr.	A	A1	A2	A3	A4	B	F1 N	F2 N
K0580.251515	52	15	15	26	26	48	275	215
K0580.301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	325	225
K0580.352020	72	20	20	36	36	48	325	225
K0580.402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	400	250
K0580.452525	87	25	25	43,5	43,5	48	400	250
K0580.502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	400	250
K0580.603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	400	100