

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål. Kropp i kulgråfitgjutgods (GJS).

Utförande:

Fosfaterat.

Spak förzinkad och kromaterad.

Oljebeständigt plasthandtag.

Anmärkning:

Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.

För matning och återgång är spännarna dessutom utrustade med en slagbegränsning.

Tillbehör:

K0099

K0101

K0102

K0103


K0106

Ritningsinformation:

1) Handtaget kan fästas till höger eller vänster

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Ritningar



Artikelöversikt

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Beställningsnr.	Färg komponent	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L1	L2	L3	M	Slag S	Hålbild	Handkraft FH N	Hållkraft F2 N	Öppningsvinkel handtag
K0088.0600	blå	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	2	140	6000	185°
K0088.1200	blå	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	1	150	12000	185°
K0088.2500	blå	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	1	170	25000	185°
K0088.5000	blå	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	1	200	50000	185°
K0088.060003	röd	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	2	140	6000	185°
K0088.120003	röd	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	1	150	12000	185°
K0088.250003	röd	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	1	170	25000	185°
K0088.500003	röd	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	1	200	50000	185°

Beställningsn

Skjutstång utkörd / spännkraft F1 N

K0088.0600	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0088.1200	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0088.2500	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
K0088.5000	10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
K0088.060003	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0088.120003	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Artikelöversikt

Beställningsn		Skjutstång utkörd / spännkraft F1 N
K0088.250003	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N	
K0088.500003	10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N	