


Säkerhets-spännspakar med innergänga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Spärra
genom att trycka
(säkerhetsfunktion)



Beskrivning

Material:

Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Plastbeläggning med fin struktur, svart.

Manövrering:

För att säkerhets-spännspaken ska kunna manövreras måste den tryckas in så långt på handtaget att kuggarna greppar fullständigt. Sedan kan man spänna eller lossa. Spärren lossas omedelbart med fjäderkraft så att säkerhetsfunktionen verkar igen. (Handtaget går lätt att vrida.)


På begäran:

Specialutföranden.

Måtten "H1" och "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Säkerhets-spännspakar med innergänga

Ritningar



Artikelöversikt

Säkerhets-spännspakar med innergänga

Beställningsnr.	X	T	A=Handtagslängd	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Antal tänder
K0112.1108	M8	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
K0112.1110	M10	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
K0112.1210	M10	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
K0112.1212	M12	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
K0112.1312	M12	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26
K0112.1316	M16	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26