


## Låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa  
genom att lyfta



### Beskrivning

**Material:**

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.  
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.

**Utförande:**

Greppspak med plastbeläggning.  
Brunerat stål.

**Anmärkning:**

Levereras som standard i:  
svart sidenmatt, silvermetallic.

Där  $L \geq 60$  mm är gänglängden 60 mm.

**På begäran:**


Ytterligare yttergångor, skruvlängder, färger och specialutföranden.  
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

**Ritningsinformation:**

1) Plan ände DIN EN ISO 4753

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Antal tänder	L
K0116.1051X10	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1051X15	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1051X20	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1051X25	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1051X30	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1051X35	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1051X40	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1051X45	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1051X50	svart sidenmatt	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1061X10	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1061X15	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1061X20	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1061X25	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1061X30	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1061X35	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1061X40	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1061X45	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1061X50	svart sidenmatt	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2061X15	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2061X20	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2061X25	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2061X30	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2061X35	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2061X40	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2061X45	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2061X50	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Antal tänder	L
K0116.2061X55	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2061X60	svart sidenmatt	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2081X15	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2081X20	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2081X25	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2081X30	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2081X35	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2081X40	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2081X45	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2081X50	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2081X55	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2081X60	svart sidenmatt	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2101X15	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2101X20	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2101X25	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2101X30	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2101X35	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2101X40	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2101X45	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2101X50	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2101X55	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2101X60	svart sidenmatt	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.3081X15	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3081X20	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3081X25	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3081X30	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3081X35	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3081X40	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3081X45	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3081X50	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3081X55	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3081X60	svart sidenmatt	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.3101X15	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3101X20	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3101X25	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3101X30	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3101X35	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3101X40	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3101X45	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3101X50	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3101X55	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3101X60	svart sidenmatt	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.4101X20	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4101X25	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4101X30	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4101X35	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4101X40	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4101X45	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4101X50	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4101X55	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4101X60	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4101X70	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4101X80	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4101X90	svart sidenmatt	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.4121X20	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4121X25	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4121X30	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4121X35	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4121X40	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4121X45	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4121X50	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4121X55	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Antal tänder	L
K0116.4121X60	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4121X70	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4121X80	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4121X90	svart sidenmatt	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5121X25	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5121X30	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5121X35	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5121X40	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5121X45	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5121X50	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5121X55	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5121X60	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5121X70	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5121X80	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5121X90	svart sidenmatt	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5161X25	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5161X30	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5161X35	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5161X40	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5161X45	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5161X50	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5161X55	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5161X60	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5161X70	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5161X80	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5161X90	svart sidenmatt	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.1053X10	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1053X15	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1053X20	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1053X25	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1053X30	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1053X35	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1053X40	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1053X45	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1053X50	silvermetallic	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1063X10	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1063X15	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1063X20	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1063X25	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1063X30	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1063X35	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1063X40	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1063X45	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1063X50	silvermetallic	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2063X15	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2063X20	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2063X25	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2063X30	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2063X35	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2063X40	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2063X45	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2063X50	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2063X55	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2063X60	silvermetallic	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2083X15	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2083X20	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2083X25	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2083X30	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2083X35	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2083X40	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2083X45	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2083X50	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50

# Låsspak i zinkgods med yttergånga, gänginsats i brunerat stål

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Antal tänder	L
K0116.2083X55	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2083X60	silvermetallic	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2103X15	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2103X20	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2103X25	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2103X30	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2103X35	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2103X40	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2103X45	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2103X50	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2103X55	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2103X60	silvermetallic	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.3083X15	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3083X20	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3083X25	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3083X30	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3083X35	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3083X40	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3083X45	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3083X50	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3083X55	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3083X60	silvermetallic	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.3103X15	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3103X20	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3103X25	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3103X30	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3103X35	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3103X40	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3103X45	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3103X50	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3103X55	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3103X60	silvermetallic	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.4103X20	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4103X25	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4103X30	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4103X35	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4103X40	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4103X45	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4103X50	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4103X55	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4103X60	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4103X70	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4103X80	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4103X90	silvermetallic	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.4123X20	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4123X25	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4123X30	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4123X35	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4123X40	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4123X45	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4123X50	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4123X55	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4123X60	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4123X70	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4123X80	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4123X90	silvermetallic	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5123X25	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5123X30	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5123X35	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5123X40	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5123X45	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5123X50	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50

## Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Antal tänder	L
K0116.5123X55	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5123X60	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5123X70	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5123X80	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5123X90	silvermetallic	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5163X25	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5163X30	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5163X35	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5163X40	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5163X45	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5163X50	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5163X55	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5163X60	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5163X70	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5163X80	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5163X90	silvermetallic	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90