

Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Oval aluminiumprofil EN AW-6060.

Utförande:

Svart resp. rubinrött RAL 3003, pulverlackerat.

Montage:


Från manöversidan.

Tillbehör:

Lämpliga skruvar för att fästa bygelhandtagen:

- Cylinderskruv ISO 4762-M5/ M6.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	B	B1	D	H	L	T	Bärförmåga N
K0204.11000105	svart	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11120105	svart	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11120106	svart	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11200105	svart	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11200106	svart	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11280105	svart	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11280106	svart	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11600105	svart	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11600106	svart	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11800106	svart	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
K0204.11002705	rubinrött RAL3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11122705	rubinrött RAL3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11122706	rubinrött RAL3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11202705	rubinrött RAL3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11202706	rubinrött RAL3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11282705	rubinrött RAL3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11282706	rubinrött RAL3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11602705	rubinrött RAL3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11602706	rubinrött RAL3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11802706	rubinrött RAL3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

