



Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Gråjärn GJL 200.

Gängstift, rostfritt stål 1.4305.

Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.

Utförande:

Planslipat, blankt.

Gängstift och tvärstift, blanka.

På begäran:

Stjärnvred av gråjärn m. plastbeläggning.

Ritningsinformation:

Form A: råämne

Form B: genomgående hål


Form C: bottenhål

Form D: uppborrad gänga

Form E: gängat bottenhål

Form L: med yttergänga

Ritningar



Artikelöversikt

Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn

Beställningsnr.	Form	Grundkroppens yta	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0151.106	A	planslipad	-	32	12	-	21	10	-	-	-
K0151.108	A	planslipad	-	40	14	-	26	13	-	-	-

Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Grundkroppens yta	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0151.110	A	planslipad	-	50	18	-	34	17	-	-	-
K0151.112	A	planslipad	-	63	20	-	42	21	-	-	-
K0151.116	A	planslipad	-	80	25	-	52	25	-	-	-
K0151.206	B	planslipad	6	32	12	-	20	10	-	-	-
K0151.216	B	planslipad	16	80	25	-	50	25	-	-	-
K0151.208	B	planslipad	8	40	14	-	25	13	-	-	-
K0151.210	B	planslipad	10	50	18	-	32	17	-	-	-
K0151.212	B	planslipad	12	63	20	-	40	21	-	-	-
K0151.306	C	planslipad	6	32	12	-	20	10	-	12	15
K0151.308	C	planslipad	8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0151.310	C	planslipad	10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0151.312	C	planslipad	12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0151.316	C	planslipad	16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0151.406	D	planslipad	M6	32	12	6,4	20	10	-	10	-
K0151.408	D	planslipad	M8	40	14	8,4	25	13	-	13	-
K0151.410	D	planslipad	M10	50	18	10,5	32	17	-	16	-
K0151.412	D	planslipad	M12	63	20	13	40	21	-	20	-
K0151.416	D	planslipad	M16	80	25	17	50	25	-	20	-
K0151.506	E	planslipad	M6	32	12	-	20	10	-	12	15
K0151.508	E	planslipad	M8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0151.510	E	planslipad	M10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0151.512	E	planslipad	M12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0151.516	E	planslipad	M16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0151.606X15	L	planslipad	M6	32	12	-	20	-	15	-	-
K0151.606X20	L	planslipad	M6	32	12	-	20	-	20	-	-
K0151.606X25	L	planslipad	M6	32	12	-	20	-	25	-	-
K0151.606X30	L	planslipad	M6	32	12	-	20	-	30	-	-
K0151.608X20	L	planslipad	M8	40	14	-	25	-	20	-	-
K0151.608X25	L	planslipad	M8	40	14	-	25	-	25	-	-
K0151.608X30	L	planslipad	M8	40	14	-	25	-	30	-	-
K0151.608X40	L	planslipad	M8	40	14	-	25	-	40	-	-
K0151.610X25	L	planslipad	M10	50	18	-	32	-	25	-	-
K0151.610X30	L	planslipad	M10	50	18	-	32	-	30	-	-
K0151.610X40	L	planslipad	M10	50	18	-	32	-	40	-	-
K0151.610X50	L	planslipad	M10	50	18	-	32	-	50	-	-
K0151.612X30	L	planslipad	M12	63	20	-	40	-	30	-	-
K0151.612X40	L	planslipad	M12	63	20	-	40	-	40	-	-
K0151.612X50	L	planslipad	M12	63	20	-	40	-	50	-	-
K0151.612X60	L	planslipad	M12	63	20	-	40	-	60	-	-