

Kulknoppar släta DIN 319 utökade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Duroplast PF 31, svart.
Bussning av förzinkat stål.

Utförande:

Högglasspolerat.

Montage:

Montering av Form L: Kulknopparna hamras på med lätta slag. Använd endast en gummi- eller plasthammare som inte väger mer än 200 g!

Utförande K0159.21604 har en bussning av mässing.

Utförandena K0159.23008, K0159.23508 och K0159.24008 har en bussning av förkopprat stål.

Skafttolerans:

Kulknoppar med klämhylsa kan placeras på vanliga stänger med tolerans h9. Den medföljande klämhylsan garanterar att den sitter fast ordentligt.

Ritningsinformation:


Form C: pressad gänga

Form E: gängbussning

Form L: klämhylsa

Form M: koniskt hål

Ritningar



Artikelöversikt

Kulknoppar släta DIN 319 utökade, Form C, med gänga i gjutplast

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D6	H	T
K0159.11604	C	svart	M4	16	8	15	6
K0159.11605	C	svart	M5	16	8	15	7,5
K0159.12005	C	svart	M5	20	12	18	7,5
K0159.11606	C	svart	M6	16	8	15	9
K0159.12006	C	svart	M6	20	12	18	9
K0159.12506	C	svart	M6	25	15	23	9
K0159.12508	C	svart	M8	25	15	23	12
K0159.13008	C	svart	M8	30	16	28	12

Kulknoppar släta DIN 319 utökade

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D6	H	T
K0159.13208	C	svart	M8	32	18	29	12
K0159.13508	C	svart	M8	36	17	33	18
K0159.14008	C	svart	M8	40	20	37,5	12
K0159.13210	C	svart	M10	32	18	29	15
K0159.13510	C	svart	M10	36	17	33	15
K0159.14010	C	svart	M10	40	20	37,5	15
K0159.14510	C	svart	M10	45	20	43	15
K0159.15010	C	svart	M10	50	22	48	15
K0159.14012	C	svart	M12	40	20	37,5	18
K0159.14512	C	svart	M12	45	20	43	18
K0159.15012	C	svart	M12	50	28	48	18
K0159.116041	C	röd	M4	16	8	15	6
K0159.116051	C	röd	M5	16	8	15	7,5
K0159.120051	C	röd	M5	20	12	18	7,5
K0159.120061	C	röd	M6	20	12	18	9
K0159.125061	C	röd	M6	25	15	23	9
K0159.125081	C	röd	M8	25	15	23	12
K0159.130081	C	röd	M8	30	16	28	12
K0159.132081	C	röd	M8	32	18	29	12
K0159.140081	C	röd	M8	40	20	37,5	12
K0159.135101	C	röd	M10	36	17	33	15
K0159.140101	C	röd	M10	40	20	37,5	15
K0159.150101	C	röd	M10	50	22	48	15
K0159.150121	C	röd	M12	50	28	48	18
K0159.21604	E	svart	M4	16	8	15	6
K0159.22005	E	svart	M5	20	12	18	7,5
K0159.22006	E	svart	M6	20	12	18	9
K0159.22506	E	svart	M6	25	15	23	9
K0159.22508	E	svart	M8	25	15	23	12
K0159.23008	E	svart	M8	30	16	28	12
K0159.23208	E	svart	M8	32	18	29	12
K0159.23508	E	svart	M8	36	17	33	14
K0159.24008	E	svart	M8	40	20	37,5	14
K0159.23210	E	svart	M10	32	18	29	15
K0159.23510	E	svart	M10	36	17	33	14
K0159.24010	E	svart	M10	40	20	37,5	15
K0159.24510	E	svart	M10	45	20	43	22
K0159.25010	E	svart	M10	50	22	48	15
K0159.24012	E	svart	M12	40	20	37,5	18
K0159.24512	E	svart	M12	45	20	43	21
K0159.25012	E	svart	M12	50	28	48	18
K0159.220051	E	röd	M5	20	12	18	7,5
K0159.225061	E	röd	M6	25	15	23	9
K0159.230081	E	röd	M8	30	16	28	12
K0159.235101	E	röd	M10	36	17	33	14
K0159.240101	E	röd	M10	40	20	37,5	15
K0159.240121	E	röd	M12	40	20	37,5	18
K0159.250121	E	röd	M12	50	28	48	18
K0159.42005	L	svart	5	20	12	18	13
K0159.42506	L	svart	6	25	15	23	16
K0159.42508	L	svart	8	25	15	23	15
K0159.43208	L	svart	8	32	18	29	15
K0159.43210	L	svart	10	32	18	29	20
K0159.44010	L	svart	10	40	20	37,5	20
K0159.44012	L	svart	12	40	20	37,5	23
K0159.45012	L	svart	12	50	28	48	20
K0159.31604	M	svart	4	16	8	15	9
K0159.32005	M	svart	5	20	12	18	12
K0159.32506	M	svart	6	25	15	23	15
K0159.32508	M	svart	8	25	15	23	15
K0159.33208	M	svart	8	32	18	29	15
K0159.33210	M	svart	10	32	18	29	15

Kulknoppar släta DIN 319 utökade

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D6	H	T
K0159.34010	M	svart	10	40	20	37,5	20
K0159.34012	M	svart	12	40	20	37,5	20
K0159.35012	M	svart	12	50	28	48	22