

# Ej ställbar låsspak i plast med passhål, blåpassiverad gänginsats i stål

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Greppspakar av glasfiberförstärkt plast.  
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.

#### Utförande:

Greppspakar svartgrå, ståldelar blå passiverade.


#### Anmärkning:

Icke justerbara låsspakar kan användas för enkla spännuppgifter. Det måste då finnas tillräckligt med utrymme för att spänsnspaken ska kunna vridas 360°.

#### På begäran:

Specialutföranden.

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Storlek	X	T1	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.106001	passhål	1	6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208001	passhål	2	8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310001	passhål	3	10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412001	passhål	4	12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516001	passhål	5	16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16