

Ej ställbar låsspak i plast med fyrkantsnyckel, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspakar av glasfiberförstärkt plast.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Greppspakar svartgrå, ståldelar blå passiverade.


Anmärkning:

Icke justerbara låsspakar kan användas för enkla spännuppgifter. Det måste då finnas tillräckligt med utrymme för att spänsnspaken ska kunna vridas 360°.

På begäran:

Specialutföranden.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Storlek	S	T2	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.105002	innerfyrkant	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	innerfyrkant	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	innerfyrkant	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	innerfyrkant	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	innerfyrkant	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16