

Spännspakar med innergänga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Brunerat.

Anmärkning:


Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

På begäran:

Ytterligare innergängor, passhåll och specialutföranden.

Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Ritningar



Spännspakar

Beställningsnr.	Gängtyp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K0176.208	innergänga	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.210	innergänga	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.2101	innergänga	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.212	innergänga	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.216	innergänga	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.220	innergänga	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15