

Greppstänger

Artikelbeskrivning/produktbilder




Beskrivning

Material:


Knoppar av duroplast PF 31.
Stång av stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Duroplast svart, högglosspolerad.
Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.



Ritningar



Artikelöversikt

Greppstänger

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.208X35	stål	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.208X50	stål	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.208X65	stål	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.210X50	stål	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.210X65	stål	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.210X80	stål	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.210X100	stål	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.212X65	stål	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.212X80	stål	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.212X100	stål	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.212X125	stål	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.214X80	stål	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.214X100	stål	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.214X125	stål	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.214X160	stål	A	14	M12	36	160	16	33

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1208X35	rostfritt stål	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.1208X50	rostfritt stål	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.1208X65	rostfritt stål	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.1210X50	rostfritt stål	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.1210X65	rostfritt stål	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.1210X80	rostfritt stål	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.1210X100	rostfritt stål	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.1212X65	rostfritt stål	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.1212X80	rostfritt stål	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.1212X100	rostfritt stål	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.1212X125	rostfritt stål	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.1214X80	rostfritt stål	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.1214X100	rostfritt stål	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.1214X125	rostfritt stål	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.1214X160	rostfritt stål	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.708X35	stål	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	stål	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	stål	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	stål	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	stål	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	stål	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	stål	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	stål	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	stål	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	stål	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	stål	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	stål	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	stål	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	stål	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	stål	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	rostfritt stål	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	rostfritt stål	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	rostfritt stål	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	rostfritt stål	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	rostfritt stål	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	rostfritt stål	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	rostfritt stål	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	rostfritt stål	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	rostfritt stål	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	rostfritt stål	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	rostfritt stål	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	rostfritt stål	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	rostfritt stål	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	rostfritt stål	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	rostfritt stål	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.408X35	stål	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	stål	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	stål	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	stål	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	stål	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	stål	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	stål	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	stål	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	stål	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	stål	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	stål	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	stål	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	stål	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	stål	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	stål	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	rostfritt stål	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	rostfritt stål	C	8	M6	20	50	9	31

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1408X65	rostfritt stål	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	rostfritt stål	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	rostfritt stål	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	rostfritt stål	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	rostfritt stål	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	rostfritt stål	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	rostfritt stål	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	rostfritt stål	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	rostfritt stål	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	rostfritt stål	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	rostfritt stål	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	rostfritt stål	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	rostfritt stål	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.608X35	stål	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	stål	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	stål	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	stål	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	stål	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	stål	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	stål	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	stål	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	stål	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	stål	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	stål	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	stål	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	stål	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	stål	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	stål	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	rostfritt stål	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	rostfritt stål	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	rostfritt stål	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	rostfritt stål	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	rostfritt stål	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	rostfritt stål	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	rostfritt stål	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	rostfritt stål	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	rostfritt stål	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	rostfritt stål	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	rostfritt stål	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	rostfritt stål	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	rostfritt stål	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	rostfritt stål	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	rostfritt stål	E	14	M12	29	160	16	71