

Båghandtag i massiv plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Glaskuleförstärkt termoplast.

Utförande:

Mattsvalt.

Anmärkning:

Ergonomiskt och funktionellt båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.

Levereras med förzinkade cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.

Utförande K0193.110006 och K0193.210006 levereras utan täcklock.

Montage:

Från manöversidan.

Ritningsinformation:

Form A: med bottenplatta

Form B: utan bottenplatta

- 1) Täcklock
- 2) Bottenplatta

Artikelöversikt

Båghandtag

Beställningsnr.	Form	Typ	Utförande 1	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Bärförmåga N
K0193.110006	A	med bottenplatta	med bottenplatta	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
K0193.112006	A	med bottenplatta	med bottenplatta	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
K0193.114008	A	med bottenplatta	med bottenplatta	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600
K0193.210006	B	utan bottenplatta	utan bottenplatta	100	-	23	19	7	11	38	31	4	121	84	M6x25	600
K0193.212006	B	utan bottenplatta	utan bottenplatta	120	-	28	23	7	12	50	38	5	152	104	M6x25	600
K0193.214008	B	utan bottenplatta	utan bottenplatta	140	-	31	25	9,5	16	54	39	5,5	177	122	M8x30	600