

Fem-stjärnvred, ergonomiska

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.

Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.

Bussning resp. gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Stål blåkromaterat.

Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:


Färgkombinationen

svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och

svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)

levereras som standard.

Ritningar



Artikelöversikt

Fem-stjärnvred, ergonomiska med innergänga

Fem-stjärnvred, ergonomiska

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0786.6308	K	stål	M8	63	26	45	10	17	-
K0786.6310	K	stål	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.06308	K	rostfritt stål	M8	63	26	45	10	17	-
K0786.06310	K	rostfritt stål	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.6308X20	L	stål	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.6308X25	L	stål	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.6308X30	L	stål	M8	63	26	45	10	-	30
K0786.6308X40	L	stål	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.6310X30	L	stål	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.6310X40	L	stål	M10	63	26	45	10	-	40
K0786.6310X50	L	stål	M10	63	26	45	10	-	50
K0786.06308X20	L	rostfritt stål	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.06308X25	L	rostfritt stål	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.06308X30	L	rostfritt stål	M8	63	26	45	10	-	30
K0786.06308X40	L	rostfritt stål	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.06310X30	L	rostfritt stål	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.06310X40	L	rostfritt stål	M10	63	26	45	10	-	40
K0786.06310X50	L	rostfritt stål	M10	63	26	45	10	-	50