


Bultförbindningsatser Typ B

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Bultar, skruvar och hammarmuttrar i stål.
Styrbultar och täcklock i glasfiberförstärkt polyamid.

Utförande:

Bultar, skruvar och hammarmuttrar förzinkade.
Styrbult och täcklock svarta.


Anmärkning:

Förbindningssatserna passar för rätvinklig hopmontering av två aluminiumprofiler. Med förbindningssatserna kan profilerna monteras i valfri position. Lämpliga för höga belastningar och upptagning av höga torsionskrafter.

Kräver endast lite bearbetning. Förbindningssatsen kräver endast ensidig bormning $\varnothing 17$ mm.


Förbindningssatsen K1038.0828 kräver endast ensidig bormning $\varnothing 11$ mm.

Ritningar



Bultförbindningsatser Typ B

Ritningar



Bultförbindningsatser Typ B

Artikelöversikt

Bultförbindningssatser, Typ B

Beställningsnr.	Typ	Spårbredd	A	A1	A2	D	L	L1
K1038.0828	B	8	28	18	-	11	-	18
K1038.1040	B	10	37	23	-	17	40	22,5
K1038.1045	B	10	42	28	-	17	45	22,5
K1038.1060	B	10	57	43	-	17	60	22,5
K1038.1080	B	10	77	63	40	17	80	22,5
K1038.1090	B	10	87	73	45	17	90	22,5