

## Moment-trekantsvred

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Handtag av glaskuleförstärkt termoplast.

Lock av termoplast.

Ståldelar av rostfritt stål, härdat.

#### Utförande:

Handtag och lock svartgrå (RAL 7021).

Rostfria delar elpolerade.


#### Anmärkning:

När det maximala åtdragningsmomentet nås hörs ett klickljud. Handtaget kan bara dras åt med det maximala moment som anges i tabellen.

#### På begäran:

Fler inngångar, maximala åtdragningsmoment och färger.

### Ritningar



## Moment-trekantsvred

### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | D   | D1 | D2   | H    | H1 | T  | Vridmoment<br>Nm |
|-----------------|-----|----|------|------|----|----|------------------|
| K1019.180085    | M8  | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 13 | 5                |
| K1019.180105    | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 13 | 5                |
| K1019.180125    | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 13 | 5                |