

Ergonomisk låsspak i plast med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspak: Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.

Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.

Ståldelar: Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Ståldelar blåkromaterade.

Anmärkning:

Färgkombinationen

grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och

svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.

Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.

Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.

Där $L \geq 60$ mm är gänglängden 60 mm.

På begäran:

Ytterligare yttergångor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Lossa
genom att lyfta



Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Storlek | X | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L |
|-----------------|---------|----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|--------------|----|
| K0981.3081X15 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 15 |
| K0981.3081X20 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 20 |
| K0981.3081X25 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 25 |
| K0981.3081X30 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 30 |
| K0981.3081X35 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 35 |
| K0981.3081X40 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 40 |
| K0981.3081X45 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 45 |

Ergonomisk låsspak i plast med yttergånga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Storlek | X | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L |
|-----------------|---------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|--------------|----|
| K0981.3081X50 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 50 |
| K0981.3081X55 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 55 |
| K0981.3081X60 | 3 | M8 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 60 |
| K0981.3101X15 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 15 |
| K0981.3101X20 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 20 |
| K0981.3101X25 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 25 |
| K0981.3101X30 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 30 |
| K0981.3101X35 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 35 |
| K0981.3101X40 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 40 |
| K0981.3101X45 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 45 |
| K0981.3101X50 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 50 |
| K0981.3101X55 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 55 |
| K0981.3101X60 | 3 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 60 |