

## Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Greppspak:  
Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.  
Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.  
Ståldelar: Rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Blanka ståldelar.

#### Anmärkning:

Färgkombinationen  
grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och  
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)  
levereras som standard.

Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.

Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.

#### På begäran:

Ytterligare innergångor, färger och specialutföranden.  
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot prillägg.

Lossa  
genom att lyfta



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	X	T	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0982.3081	M8	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22
K0982.3101	M10	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22

