

Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.
Fäststift av rostfritt stål.

Utförande:

Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.

Anmärkning:

Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0131.2000821	B	svarteloxerad	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.2000822	B	pulverlackerad i titanfärg	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.2000823	B	eloxerad natur	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.3000821	B	svarteloxerad	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.3000822	B	pulverlackerad i titanfärg	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.3000823	B	eloxerad natur	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.4000821	B	svarteloxerad	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.4000822	B	pulverlackerad i titanfärg	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.4000823	B	eloxerad natur	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.5000821	B	svarteloxerad	500	35	M8	67,5	530	1000
K0131.5000822	B	pulverlackerad i titanfärg	500	35	M8	67,5	530	1000
K0131.5000823	B	eloxerad natur	500	35	M8	67,5	530	1000