

# Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, snett, form

C

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.  
Fäststift av rostfritt stål.

### Utförande:

Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.  
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.

### Anmärkning:

Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.  
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0131.2000831	C	svarteloxerad	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.2000832	C	pulverlackerad i titanfärg	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.2000833	C	eloxerad natur	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000831	C	svarteloxerad	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.3000832	C	pulverlackerad i titanfärg	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.3000833	C	eloxerad natur	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.4000831	C	svarteloxerad	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.4000832	C	pulverlackerad i titanfärg	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.4000833	C	eloxerad natur	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.5000831	C	svarteloxerad	500	72,5	M8	77,5	516	1000
K0131.5000832	C	pulverlackerad i titanfärg	500	72,5	M8	77,5	516	1000
K0131.5000833	C	eloxerad natur	500	72,5	M8	77,5	516	1000