

Gångjärn i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Rostfritt stål 1.4401.

Utförande:

Polerat eller blästrat

Anmärkning:


Gångjärn med fast stift och försänkta hål.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laborativillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Ritningar



Artikelöversikt

Gångjärn i rostfritt stål

Gångjärn i rostfritt stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	H	H1	F1 N	F2 N
K1085.052013130	rostfritt stål A2	polerat	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.052013131	rostfritt stål A2	blästrat	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.062515150	rostfritt stål A2	polerat	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.062515151	rostfritt stål A2	blästrat	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.083018180	rostfritt stål A4	polerat	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500
K1085.083018181	rostfritt stål A4	-	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500