

# Gångjärn i plåt av stål eller av rostfritt stål

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

#### Utförande:

Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.


#### Anmärkning:

Gångjärn i rullat utförande.

Stiften är nitade.

Försänkta skruvhål.

## Ritningar



## Gångjärn i plåt av stål eller av rostfritt stål

### Artikelöversikt

#### Gångjärn i plåt av stål eller av rostfritt stål

Beställningsnr.	Material	Form	A1	A2	A3	A4	A	B	B2	B3	D	S
K1082.04201212	stål	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.04301515	stål	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.104201212	rostfritt stål A2	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.104251414	rostfritt stål A2	B	11	11	8	8	50	50	18	7	4,5	1,25
K1082.104301515	rostfritt stål A2	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.105401515	rostfritt stål A2	B	25,3	25,3	12	12	80	80	30	10	5,2	1,5