

Räfflade skruvar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Eftersom dessa handtag är så låga kan de användas där det är trångt om utrymme. Spåren på kanten ger bättre grepp.

Material, utförande:

Grundkropp i hård termoplast, svart.

Hölje i mjuk termoplast, svart.

Innergänga i mässing.

Yttergänga i förzinkat stål hållfasthetsklass 5.8.



Anmärkning:

De räfflade skruvarna från SYMPA TOUCH finns i en storlek med inner- och yttergänga.

På begäran:

Ytterligare yttergängor, skruvlängder utföranden och färger.

Ritningar



Artikelöversikt

Räfflade skruvar med innergänga

Beställningsnr.	Form	Gängtyp	D	D1	H	T	L
K0281.5705	K	innergänga	M5	57,4	17	12,5	-
K0281.5706	K	innergänga	M6	57,4	17	12,5	-
K0281.5708	K	innergänga	M8	57,4	17	12,5	-
K0281.5710	K	innergänga	M10	57,4	17	12,5	-
K0281.5706X15	L	ytergänga	M6	57,4	17	-	15
K0281.5706X20	L	ytergänga	M6	57,4	17	-	20
K0281.5706X25	L	ytergänga	M6	57,4	17	-	25
K0281.5706X35	L	ytergänga	M6	57,4	17	-	35
K0281.5708X16	L	ytergänga	M8	57,4	17	-	16
K0281.5708X25	L	ytergänga	M8	57,4	17	-	25
K0281.5708X30	L	ytergänga	M8	57,4	17	-	30
K0281.5708X35	L	ytergänga	M8	57,4	17	-	35
K0281.5710X30	L	ytergänga	M10	57,4	17	-	30
K0281.5710X40	L	ytergänga	M10	57,4	17	-	40
K0281.5710X50	L	ytergänga	M10	57,4	17	-	50

