


**Beskrivning****Material:**

Seghärdat stål.

Utförande:

Brunerat.

Leveransomfattning:

Form A

K1008.0012

4x spännjärn M12

4x sexkantskruvar M12x55 hållfasthetsklass 12.9

4x brickor för spänndon för M12

K1008.0016

4x spännjärn M16

4x sexkantskruvar M16x60 hållfasthetsklass 12.9

4x brickor för spänndon för M16

Form B

K1008.1412

4x spännjärn M12

4x sexkantskruvar M12x55 hållfasthetsklass 12.9

4x brickor för spänndon för M12

4x muttrar för T-spår spårått 14

2x spårmuttrar

2x cylinderskruvar M6x12

K1008.1816

4x spännjärn M16

4x sexkantskruvar M16x60 hållfasthetsklass 12.9


4x brickor för spänndon för M16

4x muttrar för T-spår spårått 18

2x spårmuttrar

2x cylinderskruvar M6x12

Ritningar



Artikelöversikt

Spännjärnsset

Beställningsnr.	Form	Form-typ	B	B1	B2	D	L	L1
K1008.0012	A	utan spårmutter	40	12,8	-	M12	115	67,2
K1008.0016	A	utan spårmutter	40	16,8	-	M16	115	67,2
K1008.1412	B	med spårmutter	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
K1008.1816	B	med spårmutter	40	16,8	17,5	M16	115	67,2