

Rak schackel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.


Utförande:

Rak.

Anmärkning:

Färgavvikelser för bult och schackel kan förekomma.
Gången kan gå trögt på grund av färgen.

Ritningar



Artikelöversikt

Rak schackel

Beställningsnr.	B	S	K	H1	Tum	Bärförmåga kg
K1059.0050008	12	6,7	8	24,6	1/4	500
K1059.0075010	13,5	7,9	9,5	27,2	5/16	750
K1059.0100011	16,8	9,6	11	32,5	3/8	1000
K1059.0150012	19	11,2	12,7	37,6	7/16	1500
K1059.0200016	20,6	12,7	16	40,7	1/2	2000
K1059.0325019	27	16	19	50	5/8	3250
K1059.0475022	31,8	19	22,2	59,5	3/4	4750
K1059.0650025	36,6	22	25,4	71	7/8	6500
K1059.0850028	43	25	28,5	80,5	1	8500

