

# Stödbultar stiftform med innergänga

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Seghärdat stål.

### Utförande:

Seghärdat, brunerat


Kontaktyta induktionshärdat och slipad.

### Anmärkning:

Stödbultarna kan användas både som stabila och exakta stöd och som anslag.

Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter.

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Stödbultar stiftform, med innergänga

| Beställningsnr. | D   | D1 | E    | H  | H1   | P  | SW |
|-----------------|-----|----|------|----|------|----|----|
| K1105.2060420   | M6  | 4  | 11   | 20 | 8,5  | 6  | 10 |
| K1105.2060430   | M6  | 4  | 11   | 30 | 13,5 | 9  | 10 |
| K1105.2080430   | M8  | 4  | 14,4 | 30 | 13   | 10 | 13 |
| K1105.2080440   | M8  | 4  | 14,4 | 40 | 18   | 14 | 13 |
| K1105.2080630   | M8  | 6  | 14,4 | 30 | 13   | 10 | 13 |
| K1105.2080640   | M8  | 6  | 14,4 | 40 | 18   | 14 | 13 |
| K1105.2100630   | M10 | 6  | 19   | 30 | 12   | 10 | 17 |
| K1105.2100650   | M10 | 6  | 19   | 50 | 25   | 15 | 17 |
| K1105.2100830   | M10 | 8  | 19   | 30 | 12   | 10 | 17 |
| K1105.2100850   | M10 | 8  | 19   | 50 | 25   | 15 | 17 |

## Stödbultar stiftform med innergंगा

### Artikelöversikt

| Beställningsnr. | D   | D1 | E    | H  | H1 | P  | SW |
|-----------------|-----|----|------|----|----|----|----|
| K1105.2120640   | M12 | 6  | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 |
| K1105.2120660   | M12 | 6  | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 |
| K1105.2120840   | M12 | 8  | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 |
| K1105.2120860   | M12 | 8  | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 |