

Tryckspindlar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stjärnvred: termoplast.

Bussning: stål.

Gängstift: stål, hållfasthetsklass 5.8.



Tryckstycke: plast PA 6.

Utförande:

Stjärnvred, tryckstycke svarta. Sockeln galvaniserad, blå passiverad. Gängstift brunerat.


Anmärkning:

Tryckstycket medlevereras löst. Det kan förbindas med den gängade spindeln genom att man enkelt trycker in det.



Tryckspindlar

Ritningar



Artikelöversikt

Tryckspindlar

Beställningsnr.	D	D1	D2	D3	L	H	H1	H2	H3
K0394.06053	M6	15	32	14	53,8	20	10	2,5	7,6
K0394.08064	M8	18	40	18	64,6	25	13	3,5	9
K0394.10070	M10	21	50	22	70,1	32	17	4	11
K0394.12086	M12	25	63	26	86	40	21	5	13

