

Gängstiftsatser med gängat stopp för limning

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Stål blåkromaterat.

Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Gängstiften med gängat stopp har utformats speciellt för användning som "limstift". Gängstiften kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindningselement med yttergänga i små till medelstora serier.

För limning fungerar LOCTITE-produkterna 638 och 648 mycket bra.

Tekniska data, se K0404.

Artikelöversikt

Gängstiftsatser med gängat stopp

Beställningsnr.	Beställningsnr.	Innehåll (st.)
stål	rostfritt stål	(LOCTITE-lim 638 och 648 ingår ej)
K0405.01	K0405.02	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)

LOCTITE-lim (tillbehör)

Beställningsnr.	Utförande	Behållare	Trycks kuvhållfasthet N/mm ²	Lossningsmoment Nm	Temperaturbeständighet
K0655.6380010	LOCTITE 638	10 ml flaska	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	10 ml flaska	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C