

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus och manövrering i zinkgods.

Packning i gummi.

Utförande:

Hus och manövrering förkromade.

Svart pulverlack vid utförande med vinghandtag.


Anmärkning:

Kompressions-vridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs.

Vibrationssäkra, vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Manövrering	SW	H
K0531.18321	fyrkant 8 mm	27	32
K0531.43321	dubbelt ax 3 mm	27	32
K0531.45321	dubbelt ax 5 mm	27	32
K0531.30322	pinne	27	32

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Artikelöversikt
