

Oljemätstickor

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppdel i termoplast polyamid.
Oljemätsticka i stål.
O-ring i gummi (NBR), 70 Shore.

Utförande:

Greppdel svart.
Oljemätsticka fosfaterad.

Temperaturområde:


Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.

Ritningsinformation:

Form B: med ventilationshål
Form C: utan ventilationshål
Form D: med ventilationshål

- 1) O-ring
- 2) Endast vid Form D

Ritningar



Artikelöversikt

Oljemätstickor

Beställningsnr.	Form	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
K0468.22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
K0468.23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
K0468.23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
K0468.32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
K0468.33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
K0468.33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
K0468.42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5