

Sexkantmuttrar DIN 934

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.

Utförande:

Stål hållfasthetsklass 8, blankt eller förzinkat.

Stål hållfasthetsklass 10, blankt eller förzinkat.

Stål hållfasthetsklass 12, blankt.

Rostfritt stål A2-70, blankt.

Rostfritt stål A4-70, blankt.

Anmärkning:


Hållfasthetsklassen för en mutter ska alltid vara densamma som eller högre än hållfasthetsklassen för en skruv. Till en skruv i hållfasthetsklass 8.8 ska alltså en mutter i hållfasthetsklass 8 (eller högre, men aldrig lägre) användas.

Tabellen visar maximala mutterhöjder H max.

På begäran:

Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.

Ritningar



Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Material | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | E | H | SW |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|
| K1145.03 | stål | 8 | blank (svart) | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| K1145.04 | stål | 8 | blank (svart) | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.05 | stål | 8 | blank (svart) | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.06 | stål | 8 | blank (svart) | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.08 | stål | 8 | blank (svart) | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.10 | stål | 8 | blank (svart) | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.12 | stål | 8 | blank (svart) | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.14 | stål | 8 | blank (svart) | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.16 | stål | 8 | blank (svart) | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.20 | stål | 8 | blank (svart) | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.22 | stål | 8 | blank (svart) | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.24 | stål | 8 | blank (svart) | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.27 | stål | 8 | blank (svart) | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.30 | stål | 8 | blank (svart) | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.33 | stål | 8 | blank (svart) | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.36 | stål | 8 | blank (svart) | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.203 | stål | 8 | förzinkat | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| K1145.204 | stål | 8 | förzinkat | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.205 | stål | 8 | förzinkat | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.206 | stål | 8 | förzinkat | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.208 | stål | 8 | förzinkat | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Material | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | E | H | SW |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|
| K1145.210 | stål | 8 | förzinkat | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.212 | stål | 8 | förzinkat | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.214 | stål | 8 | förzinkat | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.216 | stål | 8 | förzinkat | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.220 | stål | 8 | förzinkat | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.222 | stål | 8 | förzinkat | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.224 | stål | 8 | förzinkat | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.227 | stål | 8 | förzinkat | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.230 | stål | 8 | förzinkat | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.233 | stål | 8 | förzinkat | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.236 | stål | 8 | förzinkat | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.403 | stål | 10 | blank (svart) | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| K1145.404 | stål | 10 | blank (svart) | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.405 | stål | 10 | blank (svart) | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.406 | stål | 10 | blank (svart) | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.408 | stål | 10 | blank (svart) | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.410 | stål | 10 | blank (svart) | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.412 | stål | 10 | blank (svart) | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.414 | stål | 10 | blank (svart) | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.416 | stål | 10 | blank (svart) | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.420 | stål | 10 | blank (svart) | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.422 | stål | 10 | blank (svart) | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.424 | stål | 10 | blank (svart) | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.427 | stål | 10 | blank (svart) | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.430 | stål | 10 | blank (svart) | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.433 | stål | 10 | blank (svart) | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.436 | stål | 10 | blank (svart) | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.304 | stål | 10 | förzinkat | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.305 | stål | 10 | förzinkat | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.306 | stål | 10 | förzinkat | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.308 | stål | 10 | förzinkat | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.310 | stål | 10 | förzinkat | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.312 | stål | 10 | förzinkat | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.314 | stål | 10 | förzinkat | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.316 | stål | 10 | förzinkat | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.320 | stål | 10 | förzinkat | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.322 | stål | 10 | förzinkat | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.324 | stål | 10 | förzinkat | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.327 | stål | 10 | förzinkat | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.330 | stål | 10 | förzinkat | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.333 | stål | 10 | förzinkat | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.336 | stål | 10 | förzinkat | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.506 | stål | 12 | blank (svart) | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.508 | stål | 12 | blank (svart) | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.510 | stål | 12 | blank (svart) | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.512 | stål | 12 | blank (svart) | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.516 | stål | 12 | blank (svart) | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.520 | stål | 12 | blank (svart) | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.524 | stål | 12 | blank (svart) | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.527 | stål | 12 | blank (svart) | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.530 | stål | 12 | blank (svart) | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.536 | stål | 12 | blank (svart) | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.103 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| K1145.104 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.105 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.106 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.108 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.110 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.112 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.116 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.120 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.130 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M30 | 50,9 | 24 | 46 |

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Material | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | E | H | SW |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|
| K1145.136 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
| K1145.114 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.122 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.124 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.127 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.133 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.603 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| K1145.604 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |
| K1145.605 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 8,79 | 4 | 8 |
| K1145.606 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 11,05 | 5 | 10 |
| K1145.608 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |
| K1145.610 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 18,9 | 8 | 17 |
| K1145.612 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 21,1 | 10 | 19 |
| K1145.614 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M14 | 23,9 | 11 | 22 |
| K1145.616 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 26,76 | 13 | 24 |
| K1145.620 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 32,95 | 16 | 30 |
| K1145.622 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M22 | 35 | 18 | 32 |
| K1145.624 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M24 | 39,6 | 19 | 36 |
| K1145.627 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M27 | 45,2 | 22 | 41 |
| K1145.630 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M30 | 50,9 | 24 | 46 |
| K1145.633 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M33 | 55,4 | 26 | 50 |
| K1145.636 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M36 | 60,8 | 29 | 55 |