

Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material, utförande:

Polyamid PA, svart.

Stålkärneinlägg i stål, förzinkat.

Anmärkning:


Förbindningssystem utan skruvar. Man sticker bara i insticksförbindningarna i fyrkantsrören. Kan demonteras och användas igen.

På artikel K0619.1201512 centreras kåpan i mitten.

Tillbehör:

- Fyrkantsrör K0627
- Fyrkantsrör med fläns K0628

Ritningar



Artikelöversikt

Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll

Beställningsnr.	A	A1	L	L1	Passar till fyrkantsrör
K0619.1201512	20	17	56	36	20 x 20 x 1,5
K0619.1251512	25	22	73	48	25 x 25 x 1,5
K0619.1302012	30	26	77	47	30 x 30 x 2

