

Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.
Grepplement polyamid.
Upplåsningbygel TPE.

Utförande:

Nitrokarburerat och svart oxiderat.
Handtagselement i blått, svart eller rött.

Anmärkning:

Underhållsfria, högklassiga ledbussningar. Konstant kraft vid öppning och stängning.
Optimal stabilitet genom den koniska spännarmen med U-profil. Inklusive invändig säkerhetsspärr med automatisk säkring.

På begäran:

Ytterligare handtagsfärger.

Tillbehör:


K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Ritningsinformation:

- 1) Anslagsstift position 1
- 2) Anslagsstift position 2

Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder



**product
design
award**



Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel


Artikelbeskrivning/produktbilder




RAL 7021
 $\Delta = 0$

RAL 5002
 $\Delta = 1$

RAL 3020
 $\Delta = 3$



Ritningar



Artikelöversikt

Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel

Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel

Artikelöversikt

Beställningsnr	Färg komponent	Öppningsvinkel hållarm position 1	Öppningsvinkel hållarm position 2	Öppningsvinkel hållarm utan anslag	Öppningsvinkel handtag position 1	Öppningsvinkel handtag Position 2	Öppningsvinkel handtag utan anslag	Handkraft FH N	Hållkraft F1 N	Hållkraft F2 N	Spännkraft F3 N	Spännkraft F4 N
K0662.006101	ultramarine blå RAL 5002	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008101	ultramarine blå RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010101	ultramarine blå RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012101	ultramarine blå RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.006100	svartgrå RAL 7021	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008100	svartgrå RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010100	svartgrå RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012100	svartgrå RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.006103	trafikrött RAL 3020	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008103	trafikrött RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010103	trafikrött RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012103	trafikrött RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

Beställningsnr.	Färg komponent	Hålbild	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1	Beställningsnr. fästvinkel
K0662.006101	ultramarine blå RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53	K0098.02
K0662.008101	ultramarine blå RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62	K0098.04
K0662.010101	ultramarine blå RAL 5002	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	56,5	38,7	9	230,5	153	95	K0098.06
K0662.012101	ultramarine blå RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	K0098.06
K0662.006100	svartgrå RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53	K0098.02
K0662.008100	svartgrå RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62	K0098.04
K0662.010100	svartgrå RAL 7021	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	56,5	38,7	9	230,5	153	95	K0098.06
K0662.012100	svartgrå RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	K0098.06
K0662.006103	trafikrött RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53	K0098.02
K0662.008103	trafikrött RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62	K0098.04
K0662.010103	trafikrött RAL 3020	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	56,5	38,7	9	230,5	153	95	K0098.06
K0662.012103	trafikrött RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	K0098.06