


Kulmuttrar/ muttrar med platt punkt

Artikelbeskrivning/produktbilder




Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål.

Utförande:
Stål, brunerat.
Rostfritt stål, blankt.

Ritningsinformation:
1) Påsvetsbar

Ritningar



Artikelöversikt

Kulmutter/mutter med platt punkt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D	H	D1	SW	R
K0664.04	stål	M4	5,2	8	7	7
K0664.05	stål	M5	6,7	10	9	9
K0664.06	stål	M6	9,5	13,5	12,2	10
K0664.08	stål	M8	12,8	18	15,3	12
K0664.10	stål	M10	12,1	20	18,2	14
K0664.12	stål	M12	14,8	23	20	16
K0664.104	rostfritt stål	M4	5,2	8	7	7

Kulmuttrar/ muttrar med platt punkt

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D	H	D1	SW	R
K0664.105	rostfritt stål	M5	6,7	10	9	9
K0664.106	rostfritt stål	M6	9,5	13,5	12,2	10
K0664.108	rostfritt stål	M8	12,8	18	15,3	12