

Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Rostfritt stål fingjutet 1.4308.

Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.

Från Ø30 mm sexkantskruv ISO 4017, rostfritt stål.

Anmärkning:

Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.

På begäran:


Låsspak för fastsättning.

Tillbehör:

- Runda rör och fyrkantsrör K0493

Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål

Ritningar



Artikelöversikt

Rörkoppling korskoppling, rostfritt stål

Beställningsnr.	Form	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
K0472.11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
K0472.13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
K0472.14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35