

## Passkilar DIN 6885 A

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning


**Material:**

Stål 1.1192 eller rostfritt stål 1.4571.


**Utförande:**

Blank.

### Användningsexempel:



### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Passkilar DIN 6885 A

Beställningsnr.	Material grundkropp	B	H	L = längd
K0696.03X8	stål	3	3	8
K0696.03X10	stål	3	3	10
K0696.03X12	stål	3	3	12
K0696.03X14	stål	3	3	14
K0696.03X16	stål	3	3	16
K0696.03X18	stål	3	3	18
K0696.03X20	stål	3	3	20
K0696.03X22	stål	3	3	22
K0696.03X25	stål	3	3	25

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	B	H	L = längd
K0696.03X28	stål	3	3	28
K0696.04X8	stål	4	4	8
K0696.04X10	stål	4	4	10
K0696.04X12	stål	4	4	12
K0696.04X14	stål	4	4	14
K0696.04X16	stål	4	4	16
K0696.04X18	stål	4	4	18
K0696.04X20	stål	4	4	20
K0696.04X22	stål	4	4	22
K0696.04X25	stål	4	4	25
K0696.04X28	stål	4	4	28
K0696.05X12	stål	5	5	12
K0696.05X14	stål	5	5	14
K0696.05X16	stål	5	5	16
K0696.05X18	stål	5	5	18
K0696.05X20	stål	5	5	20
K0696.05X22	stål	5	5	22
K0696.05X25	stål	5	5	25
K0696.05X28	stål	5	5	28
K0696.05X32	stål	5	5	32
K0696.05X36	stål	5	5	36
K0696.05X40	stål	5	5	40
K0696.06X12	stål	6	6	12
K0696.06X14	stål	6	6	14
K0696.06X16	stål	6	6	16
K0696.06X18	stål	6	6	18
K0696.06X20	stål	6	6	20
K0696.06X22	stål	6	6	22
K0696.06X25	stål	6	6	25
K0696.06X28	stål	6	6	28
K0696.06X32	stål	6	6	32
K0696.06X36	stål	6	6	36
K0696.06X40	stål	6	6	40
K0696.06X45	stål	6	6	45
K0696.08X14	stål	8	7	14
K0696.08X16	stål	8	7	16
K0696.08X18	stål	8	7	18
K0696.08X20	stål	8	7	20
K0696.08X22	stål	8	7	22
K0696.08X25	stål	8	7	25
K0696.08X28	stål	8	7	28
K0696.08X32	stål	8	7	32
K0696.08X36	stål	8	7	36
K0696.08X40	stål	8	7	40
K0696.08X45	stål	8	7	45
K0696.08X50	stål	8	7	50
K0696.08X70	stål	8	7	70
K0696.10X22	stål	10	8	22
K0696.10X25	stål	10	8	25
K0696.10X28	stål	10	8	28
K0696.10X32	stål	10	8	32
K0696.10X36	stål	10	8	36
K0696.10X40	stål	10	8	40
K0696.10X45	stål	10	8	45
K0696.10X50	stål	10	8	50
K0696.10X56	stål	10	8	56
K0696.10X70	stål	10	8	70
K0696.10X80	stål	10	8	80
K0696.12X25	stål	12	8	25
K0696.12X28	stål	12	8	28
K0696.12X32	stål	12	8	32
K0696.12X36	stål	12	8	36

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	B	H	L = längd
K0696.12X40	stål	12	8	40
K0696.12X45	stål	12	8	45
K0696.12X50	stål	12	8	50
K0696.12X56	stål	12	8	56
K0696.12X70	stål	12	8	70
K0696.12X80	stål	12	8	80
K0696.14X25	stål	14	9	25
K0696.14X28	stål	14	9	28
K0696.14X32	stål	14	9	32
K0696.14X36	stål	14	9	36
K0696.14X40	stål	14	9	40
K0696.14X45	stål	14	9	45
K0696.14X50	stål	14	9	50
K0696.14X56	stål	14	9	56
K0696.14X70	stål	14	9	70
K0696.14X80	stål	14	9	80
K0696.16X50	stål	16	10	50
K0696.16X56	stål	16	10	56
K0696.16X63	stål	16	10	63
K0696.16X70	stål	16	10	70
K0696.16X80	stål	16	10	80
K0696.16X90	stål	16	10	90
K0696.16X100	stål	16	10	100
K0696.103X10	rostfritt stål	3	3	10
K0696.103X12	rostfritt stål	3	3	12
K0696.103X16	rostfritt stål	3	3	16
K0696.103X20	rostfritt stål	3	3	20
K0696.104X10	rostfritt stål	4	4	10
K0696.104X12	rostfritt stål	4	4	12
K0696.104X14	rostfritt stål	4	4	14
K0696.104X16	rostfritt stål	4	4	16
K0696.104X18	rostfritt stål	4	4	18
K0696.104X20	rostfritt stål	4	4	20
K0696.104X22	rostfritt stål	4	4	22
K0696.105X12	rostfritt stål	5	5	12
K0696.105X14	rostfritt stål	5	5	14
K0696.105X16	rostfritt stål	5	5	16
K0696.105X18	rostfritt stål	5	5	18
K0696.105X20	rostfritt stål	5	5	20
K0696.105X22	rostfritt stål	5	5	22
K0696.105X25	rostfritt stål	5	5	25
K0696.105X28	rostfritt stål	5	5	28
K0696.105X36	rostfritt stål	5	5	36
K0696.105X40	rostfritt stål	5	5	40
K0696.106X12	rostfritt stål	6	6	12
K0696.106X14	rostfritt stål	6	6	14
K0696.106X16	rostfritt stål	6	6	16
K0696.106X18	rostfritt stål	6	6	18
K0696.106X20	rostfritt stål	6	6	20
K0696.106X22	rostfritt stål	6	6	22
K0696.106X25	rostfritt stål	6	6	25
K0696.106X28	rostfritt stål	6	6	28
K0696.106X32	rostfritt stål	6	6	32
K0696.106X36	rostfritt stål	6	6	36
K0696.106X40	rostfritt stål	6	6	40
K0696.108X16	rostfritt stål	8	7	16
K0696.108X18	rostfritt stål	8	7	18
K0696.108X20	rostfritt stål	8	7	20
K0696.108X22	rostfritt stål	8	7	22
K0696.108X25	rostfritt stål	8	7	25
K0696.108X28	rostfritt stål	8	7	28
K0696.108X32	rostfritt stål	8	7	32

## Passkilar DIN 6885 A

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	B	H	L = längd
K0696.108X36	rostfritt stål	8	7	36
K0696.108X40	rostfritt stål	8	7	40
K0696.108X45	rostfritt stål	8	7	45
K0696.108X50	rostfritt stål	8	7	50
K0696.108X70	rostfritt stål	8	7	70
K0696.110X22	rostfritt stål	10	8	22
K0696.110X25	rostfritt stål	10	8	25
K0696.110X28	rostfritt stål	10	8	28
K0696.110X32	rostfritt stål	10	8	32
K0696.110X36	rostfritt stål	10	8	36
K0696.110X40	rostfritt stål	10	8	40
K0696.110X45	rostfritt stål	10	8	45
K0696.110X50	rostfritt stål	10	8	50
K0696.110X56	rostfritt stål	10	8	56
K0696.110X70	rostfritt stål	10	8	70
K0696.110X80	rostfritt stål	10	8	80
K0696.112X28	rostfritt stål	12	8	28
K0696.112X32	rostfritt stål	12	8	32
K0696.112X36	rostfritt stål	12	8	36
K0696.112X40	rostfritt stål	12	8	40
K0696.112X45	rostfritt stål	12	8	45
K0696.112X50	rostfritt stål	12	8	50
K0696.112X56	rostfritt stål	12	8	56
K0696.112X70	rostfritt stål	12	8	70
K0696.112X80	rostfritt stål	12	8	80
K0696.114X32	rostfritt stål	14	9	32
K0696.114X40	rostfritt stål	14	9	40
K0696.114X45	rostfritt stål	14	9	45
K0696.114X50	rostfritt stål	14	9	50
K0696.114X56	rostfritt stål	14	9	56
K0696.114X70	rostfritt stål	14	9	70
K0696.114X80	rostfritt stål	14	9	80
K0696.116X50	rostfritt stål	16	10	50
K0696.116X63	rostfritt stål	16	10	63
K0696.116X70	rostfritt stål	16	10	70
K0696.116X80	rostfritt stål	16	10	80
K0696.116X90	rostfritt stål	16	10	90
K0696.116X100	rostfritt stål	16	10	100