

Räfflade knoppar med yttergänga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Handtag av termoplast, svartgrå.

Bussning av mässing eller rostfritt stål 1.4305.

Gängbult av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:


Stål blåkromaterat.

Blankt rostfritt stål.

På begäran:

Ytterligare färger.

Ritningar



Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Gängtyp | Material komponent | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L |
|-----------------|------------|--------------------|----|----|----|----|------|-----|----|
| K0110.003X8 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |
| K0110.003X10 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.003X12 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.003X15 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.004X8 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |
| K0110.004X10 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.004X12 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.004X15 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |

Räfflade knoppar med yttergänga

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Gängtyp | Material komponent | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L |
|-----------------|-----------|--------------------|----|----|----|----|------|-----|----|
| K0110.005X10 | ytergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.005X12 | ytergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.005X15 | ytergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.005X20 | ytergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| K0110.006X10 | ytergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.006X15 | ytergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.006X20 | ytergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| K0110.006X25 | ytergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |
| K0110.0003X8 | ytergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |
| K0110.0003X10 | ytergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.0003X12 | ytergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.0003X15 | ytergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.0004X8 | ytergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |
| K0110.0004X10 | ytergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.0004X12 | ytergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.0004X15 | ytergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.0005X10 | ytergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.0005X12 | ytergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |
| K0110.0005X15 | ytergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.0005X20 | ytergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| K0110.0006X10 | ytergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |
| K0110.0006X15 | ytergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |
| K0110.0006X20 | ytergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |
| K0110.0006X25 | ytergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |