

Justerbara fötter med räfflad kant

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Polyamid.
Skruv i stål.


Utförande:

Svart.
Skruv förzinkad.

Anmärkning:

Justerbar fot med räfflad kontaktyta. Stelt utförande.

Ritningar



Artikelöversikt

Justerbara fötter med räfflad kant

Justerbara fötter med räfflad kant

Artikelöversikt

| Beställningsnr. | D | D1 | H | H1 | L | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) |
|-----------------|------|----|-----|------|----|--|
| K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2 |
| K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2 |
| K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2 |
| K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2 |
| K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5 |
| K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5 |
| K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5 |
| K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5 |
| K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5 |
| K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5 |
| K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5 |
| K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5 |
| K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5 |
| K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5 |
| K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5 |
| K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5 |