


Magneter runda med stift (stavgripare) av AlNiCo

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus stål.
Magnetkärna AlNiCo.

Utförande:

Hus förzinkat.

Anmärkning:

Stavgripare med slät tapp, skärmat system.
Tappen kan förlängas med måttet "H1" utan att kapaciteten försämras.


Temperaturområde:

max. 450 °C.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter runda med stift (stavgripare) av AlNiCo

Beställningsnr.	D	D1	L	H	H1	Häftkraft N
K0547.01	6	3	8	20	2	1,7
K0547.02	8	3	8	20	3	4
K0547.03	10	4	8	20	6	8,5
K0547.04	13	4	8	20	7	12
K0547.05	16	5	8	20	5	20
K0547.06	20	6	8	25	6	50
K0547.07	25	8	10	35	5	115
K0547.08	32	10	10	40	3	200
K0547.09	40	15	20	50	5	240
K0547.10	50	18	25	60	2	420

