

Låsspak i plast med innergänga och tryckknapp, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Tryckknapp av plast (POM).

Utförande:

Blanka ståldelar.

Anmärkning:

Standardfärgerna är:
Låsspak svartgrå, tryckknapp trafikröd.
Låsspak orange, tryckknapp svartgrå.
Låsspak trafikröd, tryckknapp svartgrå.

På begäran:

Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Låsspak i plast med innergänga och tryckknapp, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Artikelöversikt

Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, stäldelar av rostfritt stål

| Beställningsnr. | Färg grundkropp | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Antal tänder |
|-----------------|---------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|--------------|
| K0270.71104 | svartgrå RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72104 | ren orange RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73104 | trafikrött RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71105 | svartgrå RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72105 | ren orange RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73105 | trafikrött RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71106 | svartgrå RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72106 | ren orange RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73106 | trafikrött RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71206 | svartgrå RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.72206 | ren orange RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.73206 | trafikrött RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.71208 | svartgrå RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.72208 | ren orange RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.73208 | trafikrött RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.71308 | svartgrå RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.72308 | ren orange RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.73308 | trafikrött RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.71310 | svartgrå RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.72310 | ren orange RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.73310 | trafikrött RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.71410 | svartgrå RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.72410 | ren orange RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.73410 | trafikrött RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.71412 | svartgrå RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.72412 | ren orange RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.73412 | trafikrött RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.71512 | svartgrå RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.72512 | ren orange RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.73512 | trafikrött RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.71516 | svartgrå RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.72516 | ren orange RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.73516 | trafikrött RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |

Låsspak i plast med innergänga och tryckknapp, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt
