

Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Biopolymer, bussning resp. gängbult av stål.

Utförande:

Bussning resp. gängbult förzinkad och blåkromaterad. Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.

Fördelar:

Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).

Sparar på våra uttömliga, fossila källor.

Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.

Egenskaper:

God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).


Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).

Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).

God beständighet mot starka syror och lut.

Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.

Ritningar



Artikelöversikt

Stjärnvred biopolymer, liknande DIN 6336, inngänga

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.102051143	K	bok natur	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.10206143	K	bok natur	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.10208143	K	bok natur	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.102081143	K	bok natur	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.102101143	K	bok natur	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.10210143	K	bok natur	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.102121143	K	bok natur	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.10205190	K	svartgrå RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.1020690	K	svartgrå RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.1020890	K	svartgrå RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14

Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.10208190	K	svartgrå RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.10210190	K	svartgrå RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.1021090	K	svartgrå RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.10212190	K	svartgrå RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.104061143X15	L	bok natur	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.10408143X20	L	bok natur	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.104081143X25	L	bok natur	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.10410143X25	L	bok natur	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.104101143X25	L	bok natur	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.10412143X25	L	bok natur	M12	50	22	32	17	25	-
K0155.10406190X15	L	svartgrå RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.1040890X20	L	svartgrå RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.10408190X25	L	svartgrå RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.1041090X25	L	svartgrå RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.10410190X25	L	svartgrå RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.1041290X25	L	svartgrå RAL 7021	M12	50	22	32	17	25	-