


## Skalor aluminium självhäftande eller med hål

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**

Aluminium.

**Utförande:**

Svart anodiserat.

**Anmärkning:**

Skalor av aluminium i styvt utförande med självhäftande baksida eller med hål.  
Tvärsnitt 15 x 2 mm.

Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.


**På begäran:**

- Nollpunkt höger/hedtill eller i mitten
- Skala upptill/höger eller på båda sidor
- Andra längder


# Skalor aluminium självhäftande eller med hål

## Ritningar


Självhäftande  
Horisontellt monteringsläge




Med hål  
Horisontellt monteringsläge




Nonieskala




Nollmarkering




Nonieskala




Nollmarkering



Självhäftande  
Vertikalt monteringsläge



Med hål  
Vertikalt monteringsläge



Längd L	Antal hål
250	2
500	3
750	4
1000	5

## Artikelöversikt

### Skalor aluminium, självhäftande eller med hål

Beställningsnr. självhäftande	Beställningsnr. fästhål	Produkttyp	Utförande 1	Nollpunkt	Gradering	Skalning	B	H	L	L1
K0757.000010X	-	skala	horisontell	vänster	1 mm	ner	15	2	250/500/750/1000	250
K0757.010010X	-	skala	vertikalt	uppe	1 mm	vänster	15	2	250/500/750/1000	250
-	K0757.100010X	skala	horisontell	vänster	1 mm	ner	15	2	250/500/750/1000	260
-	K0757.110010X	skala	vertikalt	uppe	1 mm	vänster	15	2	250/500/750/1000	260

### Nonieskala och nollmarkering aluminium, självhäftande eller med hål

Beställningsnr. självhäftande	Beställningsnr. fästhål	Produkttyp	Utförande 1	Nollpunkt	Skalning	B	H
K0757.0001	K0757.1001	nonieskala	horisontell	vänster	upp	15	2
K0757.0101	K0757.1101	nonieskala	vertikalt	uppe	höger	15	2
K0757.00	K0757.10	nollmarkering	horisontell	-	-	15	2
K0757.01	K0757.11	nollmarkering	vertikalt	-	-	15	2

