

## Greppstänger, Form C

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning


#### Material:

Knoppar av duroplast PF 31.  
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Duroplast svart, höglanspolerad.  
Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	stål	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	stål	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	stål	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	stål	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	stål	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	stål	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	stål	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	stål	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	stål	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	stål	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	stål	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	stål	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	stål	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	stål	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	stål	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	rostfritt stål	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	rostfritt stål	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	rostfritt stål	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	rostfritt stål	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	rostfritt stål	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	rostfritt stål	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	rostfritt stål	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	rostfritt stål	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	rostfritt stål	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	rostfritt stål	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	rostfritt stål	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	rostfritt stål	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	rostfritt stål	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	rostfritt stål	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	rostfritt stål	C	14	M12	35	160	16	53

